


**KERN-Ex2/21 – Estándar y Emergencia**

IP 66

IP 67

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Certificado:</b>	FTZÚ 25 ATEX 0018X IECEX FTZÚ 25.0013X
<b>Marcado:</b>	ATEX: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IECEX: Ex nR IIC T6 Gc Ex tb IIIC T85°C Db
<b>Voltaje:</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz AC 220 – 240 V DC
<b>Entradas cable:</b>	M20
<b>Material:</b>	Cuerpo: Policarbonato gris RAL7035 Difusor: Policarbonato opalino
<b>Montaje:</b>	Fijación en techo o pared mediante soportes de techo o cable
<b>Bajo demanda:</b>	5000K/6500K – Temperatura de color

Ref	Descripción	Control	W	LM	TC	Ta (°C)	A (mm)	Kg
63607	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNM3-08-PD	Emergencia 3h	2,5	438	4000K	0°C ≤ ta ≤ 45°C		2,31
63608	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNM3A-08-PD	Emergencia 3h, AUTOTEST						
63609	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNMD3-08-PD	Emergencia 3h, DALI						
65685	KERN-EX2/21-G-L04-840-800-OCB-08-PD	Batería central						

Ref	Descripción	Control	W	LM	TC	Ta (°C)	A (mm)	Kg
63391	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-OND-08-PD	ON/OFF	7	1086	4000K	-30°C ≤ ta ≤ 60°C	395	2,45
63392	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-OND-08-PD		10	1640		-30°C ≤ ta ≤ 55°C		2,08
63393	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-OND-08-PD		13	2148		-30°C ≤ ta ≤ 50°C		2,45
63394	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-OND-08-PD		16	2674		-30°C ≤ ta ≤ 50°C		2,08
63395	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-OND-08-PD		20	3189		-30°C ≤ ta ≤ 45°C		
63396	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-OND-08-PD		23	3663		-30°C ≤ ta ≤ 45°C		
63397	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-OD2-08-PD	DALI2	7	1086	4000K	-30°C ≤ ta ≤ 60°C	395	2,1
63398	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-OD2-08-PD		10	1640		-30°C ≤ ta ≤ 55°C		
63399	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-OD2-08-PD		13	2148		-30°C ≤ ta ≤ 50°C		
63400	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-OD2-08-PD		16	2674		-30°C ≤ ta ≤ 50°C		
63401	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-OD2-08-PD		20	3189		-30°C ≤ ta ≤ 45°C		
61439	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-OD2-08-PD		23	3663		-30°C ≤ ta ≤ 45°C		
63590	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-NM3-08-PD	ON/OFF Emergencia 3h	7	1086	4000K	0°C ≤ ta ≤ 40°C	395	2,48
63610	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-NM3-08-PD		10	1640		0°C ≤ ta ≤ 40°C		
63591	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-NM3-08-PD		13	2148		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63592	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-NM3-08-PD		16	2674		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63593	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-NM3-08-PD		20	3189		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63594	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-NM3-08-PD		23	3663		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63595	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-NM3A-08-PD	ON/OFF Emergencia 3h, AUTOTEST	7	1086	4000K	0°C ≤ ta ≤ 40°C	395	2,48
63596	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-NM3A-08-PD		10	1640		0°C ≤ ta ≤ 40°C		
63597	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-NM3A-08-PD		13	2148		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63598	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-NM3A-08-PD		16	2674		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63599	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-NM3A-08-PD		20	3189		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63600	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-NM3A-08-PD		23	3663		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63601	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-ND3D2-08-PD	DALI2+Emergencia 3h	7	1086	4000K	0°C ≤ ta ≤ 40°C	395	2,5
63602	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-ND3D2-08-PD		10	1640		0°C ≤ ta ≤ 40°C		
63603	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-ND3D2-08-PD		13	2148		0°C ≤ ta ≤ 40°C		
63604	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-ND3D2-08-PD		16	2674		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63605	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-ND3D2-08-PD		20	3189		0°C ≤ ta ≤ 30°C		
63606	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-ND3D2-08-PD		23	3663		0°C ≤ ta ≤ 30°C		

Ref	Descripción	Control	W	LM	TC	Ta (°C)	A (mm)	Kg
65467	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-0ND-08-PD	ON/OFF	6	1059	6500K	-30°C ≤ ta ≤ 60°C	395	2,08
65468	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-0ND-08-PD		10	1598		-30°C ≤ ta ≤ 55°C		
65469	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-0ND-08-PD		13	2122		-30°C ≤ ta ≤ 50°C		
65470	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-0ND-08-PD		16	2604		-30°C ≤ ta ≤ 45°C		
65471	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-0ND-08-PD		20	3105		-30°C ≤ ta ≤ 40°C		
65472	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-0ND-08-PD	23	3595	-30°C ≤ ta ≤ 30°C	2,1	395	2,48	
65473	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-0D2-08-PD	DALI2	6	1059				-30°C ≤ ta ≤ 60°C
65474	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-0D2-08-PD		10	1598				-30°C ≤ ta ≤ 55°C
65475	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-0D2-08-PD		13	2122				-30°C ≤ ta ≤ 50°C
65476	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-0D2-08-PD		16	2604				-30°C ≤ ta ≤ 45°C
65477	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-0D2-08-PD		20	3105	-30°C ≤ ta ≤ 40°C			
65478	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-0D2-08-PD	23	3595	-30°C ≤ ta ≤ 30°C	2,5	395	2,48	
65479	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-NM3-08-PD	ON/OFF+Emergencia 3h	6	1059				0°C ≤ ta ≤ 45°C
65480	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-NM3-08-PD		10	1598				0°C ≤ ta ≤ 40°C
65481	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-NM3-08-PD		13	2122				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65482	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-NM3-08-PD		16	2604				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65483	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-NM3-08-PD		20	3105	0°C ≤ ta ≤ 30°C			
65484	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-NM3-08-PD	23	3595	0°C ≤ ta ≤ 30°C	2,5	395	2,48	
65485	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-NM3A-08-PD	ON/OFF+Emergencia 3h, AUTOTEST	6	1059				0°C ≤ ta ≤ 40°C
65486	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-NM3A-08-PD		10	1598				0°C ≤ ta ≤ 40°C
65487	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-NM3A-08-PD		13	2122				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65488	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-NM3A-08-PD		16	2604				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65489	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-NM3A-08-PD		20	3105	0°C ≤ ta ≤ 30°C			
65490	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-NM3A-08-PD	23	3595	0°C ≤ ta ≤ 30°C	2,5	395	2,48	
65491	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-ND3D2-08-PD	DALI2+Emergencia 3h	6	1059				0°C ≤ ta ≤ 40°C
65492	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-ND3D2-08-PD		10	1598				0°C ≤ ta ≤ 40°C
65493	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-ND3D2-08-PD		13	2122				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65494	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-ND3D2-08-PD		16	2604				0°C ≤ ta ≤ 30°C
65495	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-ND3D2-08-PD		20	3105	0°C ≤ ta ≤ 30°C			
65496	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-ND3D2-08-PD	23	3595	0°C ≤ ta ≤ 30°C				

